

**Manga abrasiva cônica (CER) grão 80 médio, Ø máximo do casquilho×largura do casquilho: 20X63****Dados do pedido**

Número do pedido	553877 20X63
GTIN	4045197723338
Classe de artigo	52E

Descrição**Versão:**

Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão.

Grão de cerâmica (CER).

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.

Utilização:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553830.

Descrição técnica

Ø máximo do casquilho	20 mm
Granulometria	80
Largura do casquilho	63 mm
Grau de finura	médio
Abrasivo	Corindo de cerâmica

Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Forma do casquilho	cônico
Tipo de produto	Manga abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo cônico - 6 mm Ø máximo x comprimento da cabeça 20X63	553830 20X63
---	--------------