

HOLEX**Veio de inserção SK, SK/cone para mandril: 40/16****Dados do pedido**

Número do pedido	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Classe de artigo	32A

Descrição**Modelo:**

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos leigos não provocam entalhes.

Design de precisão com veio cónico e rosca de aperto.

Cone acentuado conforme DIN 69871 A, parte 1 com ranhura da pinça e rosca para pinos de aperto.

Utilização:

Para o alojamento de buchas em fresadoras e mandriladoras com cone acentuado. Com rosca de aperto interior M 16 e **ranhura anular para fixação automática** (p. ex., Maho, Deckel, Mikron, etc., também adequada para todas as máquinas **padrão com fixação manual**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrição técnica

Tamanho do cone SK	40
Ø do cone D	15,733 mm
Cone para mandril DIN 238	B 16
Código de cor para haste adequada	SK 40
Rosca de aperto interior	M16

Tipo de produto

Alojamento da bucha