

**Garant****Cabeça de fricção Cermet HPC H7 aço Furo de passagem, sem revestimento, Ø nominal D: 28,201-Xmm****Dados do pedido**

Número do pedido	239710 28,201-X
GTIN	4062406605575
Classe de artigo	23A

**Descrição****Modelo:**

Sistema de escareador de cabeça intercambiável **retificado para ajuste IT7**. Geometria das arestas adaptada à aplicação.

**Concentricidade do sistema  $\leq 5 \mu\text{m}$  (em relação à cabeça e ao suporte) no estado montado.**

Com curtas arestas de corte e espiral à esquerda.

**Utilização:**

**Para perfuração de furos passantes.**

Para mandrilagem HPC/HSC.

**Instrução:**

**Comprimento útil total** =  $L_1$  (alojamento n.º 239740/239745) +  $l$  (cabeça intercambiável n.º 239710 até 239720).

Chave de aperto adequada n.º 219987. Inserto para chave dinamométrica n.º 219986.

Outros tamanhos disponíveis a pedido. Tempo de entrega: 4 semanas

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidades

Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	6
Comprimento da cabeça l	26 mm

Tamanho do alojamento	24 mm
Comprimento da lâmina $l_1$	12 mm
área de $\emptyset$	28,201 - 29,2 mm
Série	TopCut
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	Cermet
Norma	Norma de fábrica
Tolerância do furo	H7
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	sim
Seminorma	sim
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para mandrilar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG	condicionalmente adequado		
GGG	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		