

Ficha de dados



Dispositivos de medição de precisão para interiores KT, Faixa de medição: 8-12



Dados do pedido

Número do pedido	435125 8-12
GTIN	2050001051035
Classe de artigo	46D

Descrição

Versão:

Medidor comparador de dois pontos, baseado no **modelo Schwenk**. Para medir perfis e dentados internos, recortes dentados e perfis de cubo nervurado. Alta precisão e fiabilidade devido ao desvio de segmento do percurso do pino apalpador. Cobertura de grande faixa de medição com insertos de medição intercambiáveis. Para o alojamento de insertos esféricos, os insertos de medição integram uma rosca interna. As esferas MD dos insertos esféricos já estão disponíveis a partir de Ø0,5mm em incrementos de 0,001 mm (tolerância < 2 µm).

Material fornecido:

Suporte de aparelhos com pinos apalpadores e insertos de medição, sem insertos esféricos e mostrador.

Acessórios especiais:

Insertos esféricos para esferas MD, comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão indutivo n.º 434671, comparador com rotação à esquerda 434807 tam. 10, comparador digital 434322.

Nota:

Modelo de mandril de medição para uma medição segura e rápida sem oscilação a pedido.

Descrição técnica

Precisão de repetição sem comparador	0,5 µm
Número de discos de medição	1

Ficha de dados

Faixa de medição	8 - 12 mm
Número de hastes de medição	5
Profundidade de medição	100 mm
embalagem	caixa estável
Calibração	Preço sob consulta
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/435125-8-12>