


Garant**Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 28-X****Dados do pedido**

Número do pedido	231640 28-X
GTIN	4062406636197
Classe de artigo	20N

Descrição**Versão:**

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Precisão de concentricidade no estado montado $\leq 20 \mu\text{m}$. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5xD.

Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo. Tempo de entrega: 10 semanas de trabalho

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

Descrição técnica

para elemento de base do tamanho	28 mm
Número de trocas/cortes	1
Série	HiPer-Drill

Ficha de dados

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,41 mm/U
área de Ø	28 - 28,99 mm
Ângulo da ponta	135 grau
Tipo	HB7530
Material de corte	HM
Seminorma	sim
Número de arestas de corte Z	2
Tipo de produto	Inserto de corte para furar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/231640-28-X>