

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	231650 23-X
GTIN	4062406636555
Classe de artigo	20N

## Descrição

**Modelo:**

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Precisão de concentricidade no estado montado  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Para furos até precisão IT9.

**Instrução:**

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base  $5 \times D$ .

Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo. Tempo de entrega: 10 semanas de trabalho

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

## Descrição técnica

Avanço f em INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/U
Série	HiPer-Drill
para elemento de base do tamanho	23 mm
Número de trocas/cortes	1

área de Ø	23 - 23,99 mm
Ângulo da ponta	135 grau
Tipo	HB7630
Óleo de corte	HM
Seminorma	sim
Número de arestas de corte Z	2
Tipo de produto	Inserto de corte para furar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		

### Acessórios

Parafuso Torx Plus® Acionamento 10IP	231999 10IP
--------------------------------------	-------------