

Garant

Tampa abrasiva (Corindo especial), Grão 320, Ø da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma: 1626G



Dados do pedido

Número do pedido	553056 1626G
GTIN	4062406123291
Classe de artigo	51E

Descrição**Modelo:**

Alta agressividade e desbaste rápido graças à **ligação otimizada do grão**.

Corindo especial (A) com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

Utilização:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento. As **tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir** (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

Instrução:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.

Descrição técnica

Ø da tampa abrasiva	16 mm
n.º de rotações recomendado	12000 r,p,m,

Comprimento da tampa abrasiva	26 mm
Forma	G
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Granulometria	320
Atributo do nome do produto	Grão 320
Tipo de produto	Tampa abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		