

**Garant**

**Tampa abrasiva (Corindo especial), Grão 150, Ø da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma: 1317A**



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 553053 1317A  |
| GTIN             | 4062406123468 |
| Classe de artigo | 51E           |

## Descrição

### Modelo:

Alta agressividade e desbaste rápido graças à **ligação otimizada do grão**.

**Corindo especial (A)** com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

### Utilização:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento.

As **tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir** (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

### Instrução:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.

## Descrição técnica

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Forma                         | A     |
| Comprimento da tampa abrasiva | 17 mm |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| n.º de rotações recomendado | 16000 r,p,m,                 |
| Ø da tampa abrasiva         | 13 mm                        |
| Abrasivo                    | Grão abrasivo de corindo (A) |
| Abreviatura abrasivo        | A                            |
| Granulometria               | 150                          |
| Atributo do nome do produto | Grão 150                     |
| Tipo de produto             | Tampa abrasiva               |

### Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                       | condicionalmente adequado |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 55 HRC                 | adequado                  |                |            |
| Aço < 60 HRC                 | condicionalmente adequado |                |            |
| INOX                         | adequado                  |                |            |
| Ti                           | condicionalmente adequado |                |            |
| GG(G)                        | adequado                  |                |            |
| CuZn                         | adequado                  |                |            |
| Plástico, GFK                | condicionalmente adequado |                |            |
| Madeira                      | condicionalmente adequado |                |            |
| Uni                          | adequado                  |                |            |
| seco                         | adequado                  |                |            |