

Garant**Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interna GARANT Master Alu
PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC: 3,8****Dados do pedido**

Número do pedido	202006 3,8
GTIN	4062406126063
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**

Para desbaste e acabamento.

Até 2× D em material sólido com as máximas velocidades de avanço e grande suavidade de funcionamento.

Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical.

Possibilidade de rampas de até 45°.

Evacuação de limalhas melhorada com refrigeração interior central.

Com revestimento DLC sp² da mais recente geração.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descrição técnica

Tolerância de Ø nominal	e8
Qualidade de balanceamento com haste	G 2,5 com HA
Ø haste D _s	6 mm
Ø das lâminas D _c	3,8 mm
Avanço f _z para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,05 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HA com h6
Número de dentes Z	3

Ficha de dados

Comprimento da lâmina L_c	8 mm
Ângulo espiral	42 grau
Comprimento total L	57 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,04 mm
Arredondamento do canto r_v	0,1 mm
Série	Master Alu
Revestimento	DLC
Material de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborder
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PE-HD	adequado		
PA 66	adequado		

Ficha de dados

PEEK	adequado
PF 31	adequado
PVDF GF20	adequado
POM GF25	adequado
PA 66 GF30	adequado
PEEK GF30	adequado
PTFE CF25	adequado
Painel sanduíche alveolar	condicionalmente adequado
Cu	adequado
CuZn	adequado
máximo a molhado	adequado
Ar	adequado

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/202006-3,8>