

**Garant****Broca escareadora MDI com ponta piramidal DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 9,450-Xmm****Dados do pedido**

Número do pedido	122797 9,450-X
GTIN	4062406653897
Classe de artigo	11P

**Descrição****Modelo:**

Para a produção de furos com tolerância em aço ou materiais de apara curta. **Processamento completo fiável** sem centragem separada e sem processo de escareamento subsequente. Autocentragem significativamente melhorada devido à **ponta piramidal adicional** para uma circularidade ideal e precisão de tolerância do furo produzido. Duas arestas de perfuração e quatro arestas de escareamento para uma qualidade de superfície atraente da parede do furo.

**Especificações de tolerância:**

**H7:** Versão para tolerância do furo H7.

**+/-0,003 mm:** Tolerância de fabrico ou de corte do Ø nominal  $D_c$ .

**Instrução:**

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB:** encomendar com **n.º 122797 + 129100HB**.

Forma **HE:** encomendar com **n.º 122797 + 129100HE**. Quantidade mínima de encomenda: 5 unidades

Tempo de entrega: 6 semanas de trabalho

Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de  $\pm 10\%$  (pelo menos, 1 unidade).

**Descrição técnica**

Ø haste $D_s$	10 mm
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	61 mm

Norma	Norma de fábrica
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total L	103 mm
área de Ø	9,45 - 10,05 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Versão	5xD
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
Ar	adequado		

### Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
Retificação de haste Tipo HE	129100 HE

