



Dados do pedido

Número do pedido	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Ferros de soldar com bateria para uma faixa de temperatura até 400 °C e potência de aquecimento de 90 W.

- **Atinge a temperatura de funcionamento em apenas 20–30 segundos.**
- **A cabeça pode ser bloqueada em 3 posições – 0°, 45°, 90°.**
- **As pontas de solda podem ser substituídas sem ferramentas.**
- **LED bicolor: Luz verde intermitente indica que o aparelho está a aquecer, luz verde fixa indica que o aparelho está pronto a ser utilizado e luz vermelha fixa indica que o aparelho está desligado, mas que a ponta de solda ainda está quente.**
- **Monitorização da temperatura para uma temperatura constante durante a utilização.**
- **Iluminação LED da área de trabalho.**
- **Sistema 100% compatível com o programa de produtos Milwaukee® M12.**

Material fornecido:

Inclui 1 bateria de íões de lítio de 12 V / 2,0 Ah, carregador e mala de transporte.

Instrução:

As baterias adequadas podem ser encontradas com o n.º 073814 tam. MB12.

Descrição técnica

Tempo de aquecimento	30 s
Designação do fabricante	M12SI-201C
Potência de aquecimento	90 W
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tensão da bateria	12 V

Capacidade da bateria	2 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Ferro de soldar

Acessórios

Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12
--	-------------