

Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	192541 25
GTIN	4045197547651
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:****Com perfil de cordão retificado em relevo.**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

- **Sulcos de aparas largos e finamente polidos.**
- **Ângulo de corte especial para alumínio e metais não ferrosos.**

Para as mais altas exigências de desempenho de corte.

Vantagem:

Os grandes espaços entre dentes são adequados **para grandes volumes de maquinagem.**

Descrição técnica

Número de dentes Z	3
Largura do chanfro de canto a 45°	1 mm
Ø das lâminas D _c	25 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em alumínio de aparas curta	0,09 mm
Ø haste D _s	25 mm
Comprimento total L	166 mm
Comprimento da lâmina L _c	90 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	js14
Ângulo espiral	36 grau

Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresagem	WR
Refrigeração interior	não
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		