

JEPSON POWER



## Dados do pedido

Número do pedido	078231 9435
GTIN	027168943512
Classe de artigo	07E

## Descrição

### Modelo:

**Serras circulares de metal potentes** para serrar, sem rebarbas e com segurança, perfis e tubos de aço, metais não ferrosos, chapas, placas de metal e painéis sandwich **sem formação de faíscas.**

- **Não é necessário mudar óleos de arrefecimento.**
- **Não requer processamento posterior.**
- **Corte em poucos segundos.**

Serra circular de metal Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideal para serrar tubos e perfis de aço inoxidável, aço, metais não ferrosos, plásticos e compósitos.**
- **Amortecedor de vibrações segurança e durabilidade elevadas.**
- **Sistema exato de aperto rápido para cortes de esquadria.**
- **Opcionalmente com robusto suporte de montagem para mesa com batente longitudinal (n.º 078238).**

### Material fornecido:

Inclui 1× folha de serra 90Z n.º 078237 tam. 90 para aço, aço inoxidável, metais não ferrosos.

### Instrução:

Serra circular de metal DRY MITER Cutter 9410ND serragens delicadas em material macio e sensível disponível a pedido.

## Descrição técnica

Designação do fabricante	9435
n.º máximo de rotações	1400 r,p,m,
Ø da folha de serra	355 mm
profundidade máxima de corte 45°	102 mm
Frequência de rede	50 Hz
profundidade máxima de corte 90°	140 mm
Peso	25 kg
Consumo energético	2400 W
Tensão de rede	230 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Serra

## Acessórios

Folha de serra circular de MD apenas para INOX Ø 355×25,4 mm Número de dentes 90	078236 90
Folha de serra circular de MD Drytec® Ø 355×25,4 mm Número de dentes 60	078237 60
Folha de serra circular de MD Drytec® Ø 355×25,4 mm Número de dentes 72	078237 72
Folha de serra circular de MD Drytec® Ø 355×25,4 mm Número de dentes 90	078237 90
Suporte de montagem para n.º 078231 Tipo 600526	078238 600526