

Garant**Tool24 Smartline - Armário vertical equipado com alojamentos de ferramentas, para hastes de ferramenta: SK30****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 979101 SK30 |
| GTIN | 4062406133955 |
| Classe de artigo | 9SA |

Descrição**Modelo:**

As estruturas extraíveis são extensíveis sobre guias de chão e estão equipadas com um fecho central (utilizável como desbloqueio de emergência). As molduras galvanizadas a quente nas estruturas extraíveis têm uma perfuração frontal em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados. As estruturas extraíveis verticais estão equipadas com uma proteção contra extração individual. As estruturas extraíveis abrem automaticamente. Isto garante um acesso rápido às ferramentas.

- **Armazenamento de ferramentas pré-ajustadas.**
- **Apenas é possível em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Pode ser encomendado com 14 configurações diferentes (diferentes alojamentos SK, VDI, C, HSK).**
- **Inclui 24 calhas de suporte.**
- **Os alojamentos são adequados para porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados.**
- **Capacidade de carga com distribuição de superfície por estrutura extraível: 600 kg.**
- **Carga máxima do armário vertical: 2400 kg.**
- **Sistema de fecho para desbloqueio de emergência.**

Utilização:

Sistema dispensador de produto automático para o armazenamento e a gestão de ferramentas e artigos C.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, estruturas extraíveis antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Os armários verticais colocam requisitos mais elevados para o piso, uma vez que as estruturas extraíveis se deslocam diretamente sobre o piso! É obrigatoriamente imprescindível que o cliente cumpra os seguintes requisitos para o local de instalação:

- **Tolerância de nivelamento conforme DIN 18202 para pisos com a superfície acabada.**
- **Angularidade máxima de 2 milímetros num comprimento de medição de 1 metro.**
- **O piso tem de ter uma capacidade de carga suficiente.**
- **Piso liso.**

Os sistemas estão preparados para a fixação no chão e na parede e têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento.

Estes armários verticais só podem ser usados em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º 979001 S11M ou n.º 979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º 979201 DE ou n.º 979211 EN, bem como um sistema Tool24 Locker Master Unit n.º 979300 DE ou n.º 979310 EN.

Descrição técnica

| | |
|--|----------------------------|
| Capacidade de carga da extração vertical | 600 kg |
| Número de extrações | 4 |
| Profundidade | 750 mm |
| Peso | 320 kg |
| Largura | 717 mm |
| Altura útil da extração vertical | 1750 mm |
| Largura da gaveta de extração vertical | 155 mm |
| Número de alojamentos de ferramentas | 408 |
| Número porta-ferramentas n.º 970130 | 24 |
| Distância entre eixos A | 69 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Série | Tool24 Smartline |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 2400 kg |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular |

Seleção da cor

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo de produto

Sistema dispensador de produtos

Acessórios

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta SK30

970130 SK30