

Ficha de dados



Serra craneana universal sem broca de pontear, Ø: 102



Dados do pedido

Número do pedido	788041 102
GTIN	4058546228798
Classe de artigo	76G

Descrição

Versão:

Dentes de metal duro para uma vida útil mais longa, mesmo ao perfurar materiais densos. Espaços entre dentes amplos e profundos para remoção fácil do núcleo da broca. Geometria agressiva dos dentes para um avanço da broca até 10 vezes mais rápido em comparação com serras craneanas bimetal. Ideal para o uso na área de eletrónica e instalação.

Utilização:

Para perfurar furos maiores e aberturas em vários materiais: Alvenaria, materiais de construção leves, plásticos e madeira. Não é adequada para uso em materiais duros como betão, granito, pedra natural e ladrilhos duros com uma dureza superior a 30 N/mm².

Nota:

Usar apenas em rotação (sem percussão).

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
profundidade de corte máxima	60 mm
Utilização para	Tubos de exaustão de ar e de drenagem da casa
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão impossível

Ficha de dados

Material de corte

HM

Tipo de produto

Serra craneana