


**Fresa frontal cilíndrica N, sem revestimento, Ø×largura js16: 50X36mm****Dados do pedido**

Número do pedido	181500 50X36
GTIN	4045197096470
Classe de artigo	11U

**Descrição****Modelo:**

As fresas cortam na circunferência e frontalmente.

**Utilização:**

**Tipo N** = Dentado normal, espiral de 30°.

**Instrução:**

$f_z$  para  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Descrição técnica**

Ø do furo H7	22 mm
Número de dentes Z	8
Ø das lâminas $D_c$	50 mm
Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Modelo da haste	com perfuração
Altura total	36 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 5

Norma	DIN 1880 T1
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica	Com ranhura de ajuste
Ângulo espiral	30 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Refrigeração interior	não
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa cilíndrica

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		