

Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 070202, para acabamento, Tipo: HBT130**Dados do pedido**

Número do pedido	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	MF
Revestimento	TiCN
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202

Tipo	HBT130
Aplicação principal	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar