

Fresa angular forma D 60°, sem revestimento, Ø js16 DC: 28mm**Dados do pedido**

Número do pedido	194120 28
GTIN	4045197109873
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:**

Superfície com tratamento especial.

Forma D só corta na circunferência, dentes retos.

Instrução:

Para fresagem de guias pequenas na construção de ferramentas e máquinas.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	28 mm
Ø de exposição D_1	14 mm
Avanço f_z em aço < 750 N/mm ²	0,08 mm
Número de dentes Z	10
Ø haste D_s	16 mm
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da lâmina L_c	11 mm
Forma	D
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1833
Tolerância de Ø nominal	js16

Sentido de avanço	horizontal
Haste	DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Ângulo do chanfro de canto	60 grau
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de cauda de andorinha

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		