



Dados do pedido

Número do pedido	081193 15
GTIN	4062406745714
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Enrolador de cabo com **sistema automático de extração e enrolamento guiado, bloqueio múltiplo por rotação. Caixa de plástico** fechada, altamente resistente a quebras. **Proteção térmica contra sobrecarga**, cabo de neopreno H07RN-F robusto com ligação de acoplamento. Montagem simples na parede ou no teto com **uma área de rotação de 180°**.

Função:

IP24: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing < 12$ mm, mas deve ser evitado o contacto.

Utilização:

Ergonomia melhorada devido a trabalho com alívio de tensão, bem como para garantir a ordem e evitar o risco de acidentes e lesões causadas por cabos que se encontram no chão.

Instrução:

Enrolador de mangueira acionado por mola, ver n.º 080066 a 080079.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Potência nominal desenrolado	2000 (16 A) W
Classe do cabo	H07RN-F
Tensão nominal	230 V

Largura	175 mm
Tipo de proteção IP	IP 24
Altura	390 mm
Material do cabo	Borracha de neopreno
Frequência de rede	50 Hz
Estrutura do cabo	3G1,5
Comprimento do cabo	15 m
Número de tomadas	1
Comprimento	429 mm
Tipo de produto	Enrolador de cabo