

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7415-1
Aplicação principal	S
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4
Aplicação secundária	M
Quebra-aperas	TIM
Condição de corte	contínuo
Tolerância	M

Óleo de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNNG 120408
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar