

**Garant****DNMG 110404, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7415-1
Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 110 m/min
Aplicação principal	S
Avanço $f$	0,1 - 0,2 mm/U

Aplicação secundária	M
Quebra-aperas	TIS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar