

Garant**CNMG 120412, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	S
Óleo de corte	HM
Tolerância	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Aplicação secundária	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7415-1
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aperas	TIM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar