

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	S
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	TIM
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tolerância	M
Óleo de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Aplicação secundária	M

Tipo	HB7415-1
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar