

Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	8
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação secundária	M
Tipo	HB7415-1
Quebra-aparas	TIM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Aplicação principal	S
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar