

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160404, para acabamento, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação secundária	M
Tipo	HB7415-1
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	S
Condição de corte	contínuo

Quebra-aparas	TIS
Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar