

Garant**DNMG 150612, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Óleo de corte	HM
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	HB7415-1
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Quebra-aperas	TIM
Aplicação principal	S

Condição de corte	contínuo
Aplicação secundária	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar