

**Garant****WNMG 060404, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	S
Aplicação secundária	M
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Tipo	HB7415-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 110 m/min
Número de trocas/cortes	6
Quebra-aparas	TIS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060404
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar