

**Garant**

**Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para processamento médio, Tipo: HB7415-1**

**Dados do pedido**

Número do pedido	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	S
Quebra-apanas	TIM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	40 - 90 m/min
Óleo de corte	HM

Condição de corte	contínuo
Aplicação secundária	M
Tipo	HB7415-1
Raio do canto	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar