


Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Tipo	HB7415-1
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Quebra-aperas	TIM
Número de trocas/cortes	6
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tolerância	M
Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	S
Óleo de corte	HM

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação secundária	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar