


Garant**CC.T 060204, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aperas	TIS
Aplicação secundária	M
Raio do canto	0,4 mm
Tolerância	M
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	S
Tipo	HB7415-1
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204

Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear