

Garant**VC.T 160402, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aperas	TIS
Tipo	HB7415-1
Profundidade de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	2
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U

Aplicação principal	S
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160402
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar