

Garant**VC.T 110302, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo	HB7415-1
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110302
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	S

Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	TIS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar