

**Garant**

### **Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110408, para processamento médio**



#### **Dados do pedido**

Número do pedido	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Classe de artigo	21G

#### **Descrição técnica**

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Tolerância	M
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	M
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7130-2
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Quebra-aparas	VM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408

## Ficha de dados

Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 240 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear