

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T302, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7130-2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 270 m/min
#Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tolerância	M

Ficha de dados

Quebra-aparas	VS
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear