

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
#Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7130-2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Material de corte	HM

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar