

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VB.T 160404, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Quebra-aparas	VM
Tipo	HB7130-2
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 240 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço $f$	0,1 - 0,4 mm/U

Número de trocas/cortes	2
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar