

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento SCMT 09T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7130-2
Quebra-aperas	VM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T308
Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM

Tolerância	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 240 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar