

Garant**Fresa de MDI com refrigeração interna HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	202259 10
GTIN	4045197538659
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**

Fresa de desbaste estável **sem** dentado no cordão.

Com núcleo forte, **cavidades especiais para aparas e grandes espaços entre dentes polidos.**

Utilização:

Para trabalhos fresagem de desbaste muito exigentes na superfície da peça de trabalho.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!

O produto sucessor recomendado é o n.º 202019.

Descrição técnica

Forma da haste	HA
Ø das lâminas D _c	10 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,07 mm
Projeção L ₁ incl. exposição	58 mm
Avanço f _z para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,09 mm
Ø de exposição D ₁	9,2 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Número de dentes Z	3
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	100 mm

Ficha de dados

Comprimento da lâmina L_c	16 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância de \varnothing nominal	f8
Qualidade de balanceamento com haste	G 2,5 com HA
Ângulo espiral	45 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	ZOX
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,3 \times D$ ao reborderar
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
CuZn	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

seco

condicionalmente adequado

Ar

condicionalmente adequado

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/202259-10>