

Fresa de disco, sem revestimento, Ø×largura js16×k11: 50X3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	185820 50X3
GTIN	4045197097798
Classe de artigo	11U

Descrição**Modelo:**

Com dentes helicoidais alternados, furo central e ranhuras de chaveta.

Utilização:

Para **fresar chavetas ou cortar**, se as superfícies laterais da peça de trabalho exigirem uma superfície precisa e limpa.

Instrução:

f_z para $a_e = 0,1 \times D$.

Descrição técnica

Ø do furo H7	16 mm
Número de dentes Z	14
Ø das lâminas D_c	50 mm
Avanço f_z em aço < 750 N/mm ²	0,04 mm
Largura do corte	3 mm
Modelo da haste	com perfuração

Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 885 A
Perfil de fresagem	de dentes cruzados
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	js16
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de disco

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		