

Garant

Suporte de ferramentas com roquete comprido, Totalmente em aço, Comprimento total: 250



Dados do pedido

Número do pedido	149001 250
GTIN	4062406754686
Classe de artigo	11K

Descrição

Versão:

Com mandril de dois mordentes para fixação de hastes quadradas. Cabo em T deslocável com entalhes no centro e em ambas as extremidades para engatar a esfera de bloqueio. **Suporte com revestimento de aço inoxidável.** Roquete comutável entre marcha à esquerda/direita ou fixo.

Design totalmente em aço para elevadas cargas de binário. Mordentes de aperto fresados e temperados para uma elevada resistência e uma dureza ideal da superfície.

Utilização:

Adequada para corte de roscas em locais profundos de difícil acesso.

Nota:

As medidas do quadrado de outros tamanhos de brocas de roscar e escareadores encontram-se nas tabelas dos respetivos grupos de produtos.

Descrição técnica

para macho de roscar manual DIN 352	M3 – M10
Largura de aperto □	2,5 - 5,5 mm

Ficha de dados

Comprimento total	250 mm
Mordente sobressalente n.º 148712 tam.	85
Material	Totalmente em aço
Tipo de produto	Suporte de ferramentas