



Dados do pedido

Número do pedido	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Estações de carregamento e manutenção controladas por microcontroladores para pilhas com **monitorização de compartimento individual** e deteção de defeitos da pilha. Indicador de estado por cada compartimento de carregamento, desligamento automático no final do carregamento, proteção contra sobrecarga e **carregamento de manutenção**. Tensão de entrada 100–240 V. Com visor LCD para a monitorização detalhada do processo de carregamento e feedback acústico adicional.

Utilização:

Pontos de carregamento da bateria NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1 – 2 × Baby C.

Pontos de carregamento da bateria de íões de lítio / LiFePO4: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 etc.

Descrição técnica

Número máximo de pontos de carregamento	4
Largura	96 mm
Altura	33 mm
Tensão nominal	100 - 240 V
corrente de carga máxima	2 A
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Tipo CAS 18 V

Comprimento	129,5 mm
Frequência de rede	50 Hz
Interface	Interface USB
Tipo de produto	Carregador