

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio, Tipo: HB7130-2**Dados do pedido**

Número do pedido	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Quebra-aparas	VM
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7130-2
Aplicação principal	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604

Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear