

**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio, Tipo: HB725-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 250 m/min
Avanço $f$	0,05 - 0,6 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	UNI
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Tipo	HB725-1
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Quebra-aparas	UM1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar