

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110408, para processamento médio, Tipo: HB725-1**Dados do pedido**

Número do pedido	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	UNI
Tipo	HB725-1
Avanço f	0,05 - 0,6 mm/U
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408
Profundidade de corte a_p	0,2 - 6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 250 m/min
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	UM1
Raio do canto	0,8 mm

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear