

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160402, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Número de trocas/cortes	2
#Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HB7130-2
Quebra-aperas	VS
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160402
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 270 m/min

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar