

**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160408, para acabamento,
Tipo: HB7130-2****Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 261374 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406769260 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Aplicação principal | M |
| Tolerância | M |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Óleo de corte | HM |
| Avanço f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 80 - 270 m/min |
| Profundidade de corte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Tipo | HB7130-2 |

| | |
|--|---|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160408 |
| Quebra-aparas | VS |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |