



Bucha de torno com 3 grampos aço alojamento cónico curto, DIN 702-3, Ø exterior A/cone: 125/4



Dados do pedido

Número do pedido	310705 125/4
GTIN	4019208525082
Classe de artigo	36S

Descrição

Versão:

- Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
- Corpo de aço reduzido em peso e inércia.
- Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
- Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
- Alta precisão de concentricidade.

Utilização:

O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Para cabeças rotativas DIN 55027 com **parafuso de cavilha e porcas de colar.**

Norma:

DIN 702-3.

Material fornecido:

1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.

1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora e 1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.

Acessórios especiais:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 314000 – 315200. **Proteção contra aparas** ver n.º 312800.

Ficha de dados

Nota:

Mandril rotativo de três garras com barra de cunha, ver n.º 313120 – 313140.

A norma DIN 702-3 corresponde à norma antiga DIN 55027.

Descrição técnica

Altura sem mordente H ₁	69 mm
Tamanho dos pinos roscados	M10
Peso	6,2 kg
Quadrado de chave K	9 mm
Passagem E	32 mm
Altura com mordente H ₂	93 mm
Número de pinos roscados	3
n.º máximo de rotações	5500 r,p,m,
Ø de centragem B	63,5 mm
Norma	DIN 702-3
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mandril com espiral plana

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/310705-125/4>