

SIMTEK

Dados do pedido

Número do pedido	270641 6,2/1
GTIN	2050002067103
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Atenção:São possíveis \varnothing de corte maiores sem modificação. $D_1 = D_{\min}$ \varnothing interior. $D_2 = D_{\min}$ \varnothing exterior.

Descrição técnica

f	2,95 mm
Raio R	0,15 mm
profundidade de incisão máxima t_{\max} .	2 mm
para furos a partir de $\varnothing D_{\min}$.	6,2 mm
$\varnothing D$	6 mm
Largura de incisão w	1 mm
Designação do fabricante	ABQAX800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 15,2$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		