

SIMTEK

Dados do pedido

Número do pedido	270639 4/5
GTIN	2050002067080
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Atenção:São possíveis \varnothing de corte maiores sem modificação. $D_1 = D_{\min}$ \varnothing interior. $D_2 = D_{\min}$ \varnothing exterior.

Descrição técnica

$\varnothing D$	4 mm
Largura de incisão w	0,5 mm
profundidade de incisão máxima t_{\max} .	1,6 mm
f	2,2 mm
Refrigeração interior	não
$\varnothing D_2$	5 mm
$\varnothing D_1$	4 mm
Designação do fabricante	A2U5X800
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
--	-----------------------	-------------------------	-------------------

Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado