

Fresa, TiAlN, Ø×comprimento js14 DC: 3X60mm**Dados do pedido**

Número do pedido	190730 3X60
GTIN	4045197098665
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:****Geometria das arestas especial para alumínio e plástico.**

De corte na circunferência e frontalmente com apenas uma aresta de corte.

Utilização:

Para recortar fendas em portas e janelas de alumínio ou plástico em fresadoras especiais de alta velocidade (Elu, Haffner, etc.).

Descrição técnica

Largura do chanfro de canto a 45°	0,13 mm
Número de dentes Z	1
Ø das lâminas D _c	3 mm
Ø haste D _s	8 mm
Comprimento total L	60 mm
Comprimento da lâmina L _c	12 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	Haste cilíndrica com h6
Tolerância de Ø nominal	js14
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS Co 5

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		